



287系 パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」説明書

N-GAUGE

10-1847

287 SERIES PANDA KUROSHIO

※ ケースは車両の保管用です。

△《ご注意》

- この商品は8歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
- この商品をご使用の際には、鉄道模型専用の電源(パワーパック)をお使いください。
- この商品は精密模型ですので、ご使用の際にはお気を付けください。
- この説明書の「Nゲージ車両の取り扱いについて」もよくお読みください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503

製品についてのお問い合わせはお買い求めの販売店へご相談ください。

●JR西日本商品化許諾済 ●アドベンチャーワールド商品化許諾済

■実車の紹介

＜パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」＞は、JR発足30周年の平成29年(2017)、JR西日本と翌年に開園40周年を迎えたアドベンチャーワールドがコラボした287系「くろしお」のラッピング編成です。アドベンチャーワールドは、和歌山県白浜町にある、陸、海、空の120種1,600頭の動物が暮らす「ここにスマイル 未来創造パーク」をテーマに掲げた人気の観光スポット。シャイアントパンダを始めとした希少動物の繁殖に成功し、保護研究活動に努めています。287系のラッピングは「旅に“ときめき”を」をコンセプトとして車両前頭部をパンダフェイス、車体側面にはパークで躍動する動物たちの様々なシーンをデザインしたもののほかにも車両ごとのラッピングテーマに合わせた客室仕切り扉へのラッピングや、一部を除いた各座席のヘッドカバーはパンダをイメージしたものが装着されているなど、車内も趣向が凝らされています。見る人すべての心が和むユニークなラッピングで人気を集める＜パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」＞は令和元年(2019)に第2編成が、令和2年(2020)にはデザインの異なる第3編成が登場し、当初の運行期間を延長して活躍を続けています。


010-5243 LOT:4310302

KATO 株式会社 関水金属
Printed in Japan

■ご使用の前に

このたびは、KATOの287系 バンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」6両セットをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。Nゲージ鉄道模型は精密にできておりますので、ご使用の前にこの説明書をよくお読みになって、ご愛用いただきますようお願いいたします。また、関連製品として287系「くろしお」3両増結セット(品番10-1180)もございますので、ぜひお求めください。

■編成例



■セット内容

車両品番	品名	号車番号	標準装備	オプション
4878-5	クモロハ286-8	1号車	標準装備	（全車共通） LED室内灯クリアPAT. DCC※2デコーダPAT.
4884-4	モハ286-9	2号車	標準装備	
4886-4	モハ287-201	3号車	標準装備	
4885-4	モハ286-201	4号車	標準装備	
4881-7	モハ286-8	5号車	標準装備	
4880-7	クモハ287-14	6号車	標準装備	

■表示マークの解説

- 標準装備
 - モーター付き動力車
 - フライホイール
 - ヘッド／テールライト点灯
 - オプション
 - サスペンション
 - KATOカブラー伸縮密連形PAT.
 - KATOカブラー密連形#2新性能電車用※1
- ※1 KATOカブラー密連形 #2 新性能電車用は、KATOカブラー密連形・KATOカブラー伸縮密連形には連結できません。
※2 DCCはデジタル・コマンド・コントロールの略です。

■付属品

- 行先表示シール…1
- ドライバー…1
- 電連…2

■オプションについて

全車にLED室内灯クリア(品番11-211)・LED室内灯クリア 電球色(品番11-213)の取り付けが可能です。また、お得なLED室内灯クリア6両分入り(品番11-212)・LED室内灯クリア 電球色6両分入り(品番11-214)もございます。室内灯の取り付けについては各製品の説明書をご覧ください。

■DCCフレンドリーについて

本製品は、DCCデコーダの搭載に対応したDCCフレンドリー製品です。FR11(室内灯用・品番29-353)、FL12(先頭車のヘッド／テールライト用・品番29-352)、EM13(動力車用・品番29-351)を加工なしで搭載でき、簡単にDCC化ができます。取り付けの際は、デコーダ製品の説明書をご覧ください。

■模型仕様

- 全長:850mm
- 消費電流DC(直流)12V時:0.42A
- 最小通過半径:R249
- 標準通過勾配:4%

■Nゲージ車両の取り扱いについて

- 運転はDC(直流)12V以下で行ってください。なお、AC(交流)を走行用には絶対に使用しないでください。
- 脱線やショートした場合はただちにパワーパックのプラグをコンセントからぬいて、電源を切ってください。また、すみやかに原因を取り除いてから復旧してください。
- 運転の前に、線路についた綿ボコリはハケのようなもので必ず取り除いてください。車両の故障原因となります。運転の前には、レールの上面をやわらかい布にユニクリーナー(品番24-023)をつけて磨き、その後乾拭きをしてください。
- 動力車から異常音が出るようなときは、ギア部分にユニクリーンオイル(品番24-021)をごく少量(ノズルの先に軽く一滴)注油してください。その際に、モーターや集電シュー、台車集電板には決して注油しないでください。


■車両の連結・切り離しについて

連結：車両を直線線路上にのせて、軽く突き当てます。

※連結したままの状態でも左右にひねらないでください。

切り離し：直線線路上で、車両を反対方向に引き離します。


※無理に引っ張ることはおやめください。



先頭車の運転台側に連結を行う場合は、図のようにカプラー受けを運転台側にずらし、カプラーが左右に振れる状態にしてください。

※カプラー受けを前に出さずに連結すると、脱線や脱輪の原因になります。

※連結時にカプラー受けが後ろに戻ってしまった際には、再度カプラー受けを前に出して連結してください。




■ヘッド/テールライト消灯スイッチの取り扱い方

クモハ287-14にはヘッド/テールライト消灯スイッチが付いています。消灯する際は、車体裏面の消灯スイッチを付属のドライバーで確実に操作してください。



■電連の取り付け方(先頭車)


電連は、カプラーの根元にはめて取り付けます。



■行先表示シールの貼り方


シールは印刷面いっぱいにかットしてください。カッターナイフなどを使用する際は、手指などを傷つけないよう十分にご注意ください。客扉横表示は左ページの編成例をご参照ください。

側面行先表示




側面愛称表示
使用しません
客扉横表示
使用しません


クモロハ286-8




モハ286-201



モハ286-9/モハ287-201/モハ286-8



クモハ287-14



Assyパーツ 一覧表 287系パンダくろしお

☆: 本製品専用パーツ 無印: 他製品との共通パーツ(本製品以外にもご使用できます)

価格は消費税を加えた総額表示です。

床下セット	品 名	対応車種	品 番	価 格
	クモロハ286-5 床下セット	クモロハ286(ライトユニット付)	4878-1ZC	¥1,320
	クモハ287-8 床下セット	クモハ287(ライトユニット付)	4880-1ZC	¥1,320
	モハ287-105 床下セット	モハ286-200	4883-1ZC	¥660
入 数 : 各1個	モハ286-11 床下セット	モハ286-9/モハ287-201	4884-1ZC	¥660

モハ286-10 動力ユニット			カブラーセット 灰(T)			カブラーセット灰(モハ286M)		
	モハ286-8 (動力車)			モハ286-8 (動力車)を除く全車			モハ286-8 (動力車)	
	品 番	入 数		品 番	入 数		品 番	入 数
	4881-6B	1個		4470C3	4個		4881-1C3	1両分
		¥3,960			¥880			¥440

前面カブラーS#2(221系RN)			4524カブラスプリング			クモロハ286こうのとり 台車		
	(前面運転台側)			全車 (先頭車は中間連結面側)			モハ286-8 (動力車)を除く全車	
	品 番	入 数		品 番	入 数		品 番	入 数
	741911C3	2個		Z01-0716	20個		4878-1D	1両分
		¥440			¥440			¥495

モハ286「こうのとり」動力台車			トラクションタイヤ Φ4×1mm			中間ジョイントL23		
	モハ286-8 (動力車)			モハ286-8 (動力車)			モハ286-8 (動力車)	
	品 番	入 数		品 番	入 数		品 番	入 数
	4881-1D1	1両分		Z01A4012	20個		Z01-0382	4個
		¥1,540			¥440			¥440

287系「くろしお」シール			モハ225パンタグラフWPS28			クロ682 ライトユニット		
				モハ287 クモハ287			クモロハ286 クモハ287	
	品 番	入 数		品 番	入 数		品 番	入 数
	101179E1	1枚		4843-1F	2個		4683G	1個
		¥550			¥550			¥660

ライトユニット集電シュー			スイッチ板			クレーンWAU704(287系)		
	クモロハ286 クモハ287			クモハ287			全車	
	品 番	入 数		品 番	入 数		品 番	入 数
	Z06-1120	4個		Z04-5547	4個		Z04-6636	10個
		¥330			¥440			¥550

電連 1段(クハ221RN車)			5085 ホロ(灰)					
	(付属品)			全車				
	品 番	入 数		品 番	入 数			
	Z04-9216	10個		Z05-0808	20個			
		¥440			¥440			

Assyパーツはできる限り在庫いたしておりますが、生産の都合上品切となる場合もありますのでご了承ください。

Assyパーツはお近くのKATO製品取り扱い店または、ホビーセンターカトー東京でお求めいただけます。

また、通信販売(オンラインショップ: www.e-katomodels2.com)もご利用いただけます。

製品、Assyパーツ、修理その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503

※修理品を直接送付の場合は修理箇所を記入したメモを同梱の上、宅配便等で下記宛にお送りください。

〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10 KATO修理係

※製品の形状・仕様などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。